

HOLEX**Monodržiak doštičiek zalomený pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 340/999mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278055 340/999
GTIN	4062406840433
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).
Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.
 D_2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Technický opis

Šírka stopky b	25×25 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	14 mm
Skrutka	279816 4
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

