



Uhlová brúska s plochou hlavou Akumulátor, Typ: 4933478438



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Výkonná **plochá uhlová brúska** M18 FUEL™ pre prácu v stiesnených priestoroch.

- **Plochá hlava umožňuje prácu v uhle až 42°.**
- **Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC pre výmenu kotúčov bez náradia.**
- **RAPIDSTOP™ pre rýchle zabrzdzenie kotúča za menej ako 2 sekundy.**
- **Ochrana pred opätovným spustením a zastavenie spätného nárazu pre vysokú ochranu používateľa.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátorov a nabíjačky. Vrátane antivibračnej rukoväti, ochranného krytu, krytu proti prachu, upínacej súpravy a HD boxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Pozvoľný štart	áno
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	2,6 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm

Ochrana pred prepätím	áno
Označenie výrobcu	M18FSAGF125XB-OX
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Napätie akumulátora	18 V
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Spínač mŕtveho muža	nie
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne vibrácie podľa EN	4,86 m/s ²
Druh produktu	Uhlová brúska