



## Akumulátorové nožnice na plech, Typ: M18BMS20-0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktné akumulátorové prestrihávacie nožnice/nožnice na plech na čisté rezy bez deformácií v oceli do max. 2,0 mm.

- **Rezacia hlava otočná o 360° s 12 aretačnými bodmi – ideálna na ťažko prístupné miesta.**
- **Elektronická regulácia otáčok.**
- **In-line konštrukcia pre čo najlepšiu kontrolu.**

#### Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808 – 073840.

### Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Polomer najmenšieho oblúka	180 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	2,3 kg

Šírka rezu	5 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny rezný výkon v hliníku	3,2 mm
maximálny rezný výkon v oceli	2 mm
Druh produktu	Nožnice na plech