



Uhlová brúska Akumulátor, Typ: 4933478437



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktná akumulátorová uhlová brúska M18 FUEL™ s **regulovateľnými otáčkami**.

- **5 rýchlostných stupňov pre najlepšie výsledky pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele a hliníka, ako aj pri odstraňovaní hrdze a farieb.**
- **RAPIDSTOP™ pre rýchle brzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy pre vysokú ochranu používateľa.**
- **Neuzamykatelný bezpečnostný spínač pre vysokú ochranu používateľa.**

Verzia so **spínačom mŕtveho muža** pre vysokú bezpečnosť používateľa.

Rozsah balenia:

Bez akumulátorov a nabíjačky. Vrátane antivibračnej rukoväti, ochranného krytu, krytu proti prachu, upínacej súpravy a HD boxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

Technický opis

Spínač mŕtveho muža	áno
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne otáčky	3500 - 8500 min ⁻¹
Hmotnosť	2,7 kg
Druh batérie	Li-Ion

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Pozvoľný štart	áno
Označenie výrobcu	M18FSAGF125XPDB-OX
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	5,01 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Ochrana pred prepätím	áno
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Druh produktu	Uhlová brúska