



## Uhlová brúska Akumulátor, Typ: 4933478436



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktná akumulátorová uhlová brúska M18 FUEL™ s **regulovateľnými otáčkami**.

- **5 rýchlostných stupňov pre najlepšie výsledky pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele a hliníka, ako aj pri odstraňovaní hrdze a farieb.**
- **RAPIDSTOP™ pre rýchle brzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy pre vysokú ochranu používateľa.**
- **Rýchle nastavenie ochranného krytu.**

#### Rozsah balenia:

**Bez akumulátorov a nabíjačky.** Vrátane antivibračnej rukoväti, ochranného krytu, krytu proti prachu, upínacej súpravy a HD boxu.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

### Technický opis

Blokovanie opätovného nábehu	áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Označenie výrobcu	M18FSAGV125XB-OX
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Ochrana pred prepätím	áno

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Pozvoľný štart	áno
maximálne vibrácie podľa EN	5,01 m/s <sup>2</sup>
maximálne otáčky	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Spínač mŕtveho muža	nie
Hmotnosť	2,7 kg
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Napätie akumulátora	18 V
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Druh produktu	Uhlová brúska