



Akumulátorová pásová brúska, Typ: M18FBTS75



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Výkonná akumulátorová pásová brúska M18 s bezkefovým motorom POWERSTATE™ na rýchly úber materiálu a zníženie tvorby tepla.

- **Ekvivalentný výkon striedavého prúdu 900 W.**
- **Čas prevádzky až 20 minút s batériou 5,0 Ah.**
- **Nastavitelný gombík bez použitia náradia umožňuje optimálnu manipuláciu s brúskou pri všetkých aplikáciách.**
- **Funkcia „Flush To Wall“ umožňuje použitie pásovej brúsky v blízkosti zvislého povrchu alebo v úzkych rohoch.**
- **Možnosť použitia s prachovým vreckom alebo externým odsávaním.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane vrečka na prach, v krabici.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808 – 073840. Vhodné brúsne kotúče nájdete pod č. 558014.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Šírka brúsneho pásu	75 mm
brúsna plocha	90 × 135 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rýchlosť pásu	230 - 410 m/min
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť bez batérie	3,9 kg
Dĺžka brúsneho pásu	457
Druh produktu	Pásová brúska