



Uhlová brúska GWS, Typ: 14-125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Výkonný motor 1 400 W a dlhšia životnosť: Maximálna produktivita vďaka vyššiemu výkonu a lepšej robustnosti.

Vynikajúci, ergonomický obvod rukoväti: Prvotriedna ergonómia vďaka výrazne zmenšenému obvodu rukoväti.

KickBackControl, pozvoľný štart, ochrana proti opätovnému spusteniu, ochrana proti preťaženiu, tlmenie vibrácií a predvoľba otáčok.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.

Technický opis

Rozsah otáčok	11500 min ⁻¹
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zvláštnosť	Kickback Control, mäkký štart
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Kartón
Menovité napätie	230 V

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Označenie výrobcu	GWS 14-125
Pripojovací závit	M14
Sieťové napätie	230 V
Hmotnosť	2,3 kg
Sieťová frekvencia	50 Hz
Pozvoľný štart	áno
Príkion	1400 W
Druh produktu	Uhlová brúska