



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M12FPD2-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtáčka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Akumulátorová kompaktná príklepová vrtáčka FUEL™ s celkovou dĺžkou iba 152 mm. 13-stupňové elektronické nastavenie ťahovacieho momentu plus vrtací stupeň plus príklepový vrtací stupeň.

Výhoda:

Konštrukčná dĺžka len 168 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka (HD box) a spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

Konštrukcia motora	FUEL™
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	1,2 kg
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2 Ah
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	<2,5 m/s ²
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
typické použitie	Strong
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
Napätie akumulátora	12 V
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	15,7 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu	M12FPD-202X
maximálne otáčky 2. stupeň	1550 min ⁻¹
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen

vhodné pre materiál	Ocel
Maximálny ťahovací moment	45 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC