



## Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M12FDD2-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

**MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač** Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

- **Bezkefový POWERSTATE™ motor pre vyšší výkon pri kompaktnejšej konštrukcii (dĺžka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pre inteligentné riadenie výkonu a ochranu proti preťaženiu.**
- **16-stupňové elektronické nastavenie krútiaceho momentu spolu so stupňom vrtania.**

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor 12 V/2,0 Ah, nabíjačka, spona na opasok, HD box.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

### Technický opis

maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment tvrdý	44 Nm
Hmotnosť	1,2 kg
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Označenie výrobcu	M12 FDD-202X
Napätie akumulátora	12 V
typické použitie	Strong
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač

## Príslušenstvo

Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12

073814 MB12