



## Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M12FID2-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

- **Pevný, výkonný akumulátorový rázový ťahovák FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC.**
- **Dlhá životnosť motora a vysoká energetická účinnosť.**
- **Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou.**
- **Indikátor nabitia akumulátora.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečná správa výkonu.**
- **Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.**

Kompaktný nárazový skrutkovač (dĺžka 127 mm) s 1/4 palcovým upínačom bitov HEX.

#### Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2xLi-Iónový akumulátor, nabíjačka, HD-Box.

### Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M14
Napätie akumulátora	12 V
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
vhodné pre materiál	Ocel
Označenie výrobcu	M12 FID2-202X
Kapacita akumulátora	2 Ah
Upínač nástrojov Profil pohonu	HEX (E 6,3)
typické použitie	Strong
Hmotnosť	0,9 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	170 Nm
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne vibrácie podľa EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C