



Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora a nabíjačky, Typ: M12FDD2-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač

Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dola.

Odolná **kovová skriňa prevodovky** pre dlhú životnosť.

Kovové rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.

LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

- **Bezkefový POWERSTATE™ motor pre vyšší výkon pri kompaktnejšej konštrukcii (dĺžka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pre inteligentné riadenie výkonu a ochranu proti preťaženiu.**
- **16-stupňové elektronické nastavenie krútiaceho momentu spolu so stupňom vrtania.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073815 a Č. 073840.

Technický opis

Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý	37 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Hmotnosť	1,2 kg
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹
Balenie	Kartón
typické použitie	Strong
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	12 V, 2-stupňová
USP2	Bezkefový motor, rýchlopínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, bez akumulátora a nabíjačky

Príslušenstvo

Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC