



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M12FDD2-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

- **Bezkefový POWERSTATE™ motor pre vyšší výkon pri kompaktnejšej konštrukcii (dĺžka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pre inteligentné riadenie výkonu a ochranu proti preťaženiu.**
- **16-stupňové elektronické nastavenie krútiaceho momentu spolu so stupňom vrtania.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor 12 V/4,0 Ah, nabíjačka, spona na opasok, HD box.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
typické použitie	Strong
Kapacita akumulátora	4 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Označenie výrobcu	M12FDD-402X
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	12 V
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
Hmotnosť	1,4 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý	44 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač

Príslušenstvo

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC

Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2

073920 OSD2