



Ihlový značkovač FlyMarker® mini 65/30 Akumulátorové napájanie, Kapacita akumulátora: 2X2Ah



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

085754 2X2

GTIN

Trieda položky

04F

Popis

Prevedenie:

Na trvalé označovanie/značenie/popisovanie jednotlivých alebo sériových dielov z rôznych materiálov (oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď, mosadz, plasty, nástrojová oceľ, tvrdené ocele do 62 HRC, atď.).

- **Výkonný elektromagnetický pohon označovacej ihly.**
- **Jednoduchý, intuitívny softvér s ochranou heslom a prepracovaným zobrazením parametrov pre rýchly náhľad do každého programového riadka.**
- **Veľký 4,3-palcový farebný displej.**
- **Najnovšia technológia procesora pre plynulú navigáciu v ponuke a veľmi krátky čas spustenia (bootovací čas).**
- **Náhľad označovacieho poľa na displeji v pomere 1:1.**
- **Kryt z plastu vystuženého sklenenými vláknami a odolného proti rozbitiu.**
- **Rozhrania: USB-A, USB-B a ethernet.**
- **Druh písma: Bodová matica v rastru 5×7 alebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a väčšia.**
- **Vysokokvalitné lineárne vedenia s dvojitým vedením na presné výsledky značenia.**
- **Radiálne a axiálne označenie kruhových dielov a označenie kruhového oblúka.**

Mimoriadne praktický, 100 % mobilný **akumulátorový ručný značkovací systém** s dotykovým používateľským rozhraním a veľkým 4,3-palcovým farebným displejom.

- **Vrátane balíka HPGL (na označenie jednotlivých log a skúšobných značiek, vrátane označenia CE)**
- **Vrátane balíka Komfort (napr. na identifikáciu vrstiev, predbežné polohovanie, viacnásobné označovanie atď.)**
- **Interná pamäť pre niekoľko stoviek súborov značiek, fontov a log.**
- **Dostupné v 15 jazykoch.**

Označovacie pole: 65 × 30 mm.

Rozsah balenia:

Obsahuje palubný nástroj, označovacie ihly z pevného karbidu 90°. Uhol nastavenia s protišmykovou podložkou, nastavovacím kalibrom a kufríkom na prenášanie, **2 x 18 V lítium-iónové akumulátory**, nabíjačka.

Upozornenie:

Písmo pre výšku písma väčšiu ako 10,0 mm na požiadanie.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Menovité napätie	18 V
Rozhranie	USB rozhranie
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Výška písma	1 - 10 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálna šírka označovacieho poľa	65 mm
maximálna výška označovacieho poľa	30 mm
Druh produktu	Ihlový značkovač

Príslušenstvo

Značkovacia ihla pre FlyMarker® Uhol špičky značkovacej ihly 90	085790 90
Vymeniteľný akumulátor pre FlyMarker® mini 18V	085764
Nabíjačka pre 18 V batérie	085768