



Ihlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 Akumulátorové napájanie, Kapacita akumulátora: 2X8Ah



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

085753 2X8

GTIN

Trieda položky

04F

Popis

Prevedenie:

Pre trvalé označovanie/značenie/popisovanie jednotlivých alebo sériových dielov z rôznych materiálov (oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď, mosadz, plasty, nástrojová oceľ, tvrdené ocele do 62 HRC, atď.).

- Výkonný elektromagnetický pohon označovacej ihly.
- Jednoduchý, intuitívny softvér s ochranou heslom a prepracovaným zobrazením parametrov pre rýchly prehľad o každom riadku programu
- Veľký 4,3 palcový farebný displej
- Najnovšia technológia procesora pre plynulú navigáciu v menu a veľmi krátky čas spustenia.
- 1:1 náhľad označovacieho poľa na displeji.
- Kryt z plastu vystuženého sklenenými vláknami odolného proti rozbitiu.
- Rozhrania: USB-A, USB-B a ethernet.
- Druh písma: Bodová matica v rastrí 5×7 alebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a väčšia.
- Písmo pre výšku písma väčšiu ako 10,0 mm na požiadanie.
- Vysokokvalitné lineárne vedenia s dvojitém vedením na presné výsledky značenia.
- Radiálne a axiálne značenie kruhových dielov, ako aj značenie oblúkov.

Mimoriadne praktický, 100 % mobilný **akumulátorový ručný značkovací systém** s dotykovým používateľským rozhraním a veľkým 4,3-palcovým farebným displejom.

Rozsah balenia:

Vrátane palubného nástroja, značkovacej ihly z tvrdokovu 90°. Nastavovací držiak s protišmykovou podložkou, nastavovací kaliber a prepravný kufřík, **2 x lítium-iónový akumulátor 18 V**, nabíjačka.

Technický opis

Výška písma	1 - 10 mm
Kapacita akumulátora	8 Ah
Menovité napätie	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozhranie	USB rozhranie
maximálna šírka označovacieho poľa	120 mm
maximálna výška označovacieho poľa	45 mm
Druh produktu	Ihlový značkovač