



Akumulátorový ručný vysávač, Typ: M18CV-0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Výkonný 18 V ručný vysávač na drevo, kov a hrubé nečistoty.

- **Filter HEPA zachytí 99,97 % všetkých prachových častíc.**
- **Kontrolné okienko na jednoduchú kontrolu množstva nečistôt v zbernej nádobe.**
- **Uzamykatelný spínač na nepretržitú prevádzku.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Obsahuje flexibilnú saciu hadicu, 2 predlžovacie trubice, štrbinovú hubicu, hubicu na hrubé nečistoty.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808 – 073840.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Objemový tok	1019 l/min
Hmotnosť bez batérie	1,6 kg
Dĺžka sacej hadice	1,2 m
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V

Objem kontajnera	2,5 l
Označenie výrobcu	M18CV-0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Druh produktu	Odsávanie