

HOLEX**TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, Ø DC: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 201280 5 |
| GTIN | 4045197112477 |
| Trieda položky | 12X |

Popis**Prevedenie:**

Stabilné rezné hrany.

Konštrukčné rozmery podobné ako pri DIN 6527.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Počet zubov Z | 2 |
| Ø rezných hrán D_c | 5 mm |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,015 mm |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm |
| Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,02 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 57 mm |
| Dĺžka britov L_c | 13 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | h10 |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | W |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliník | vhodný | 180 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 105 | N |
| PMMA akryl | vhodný | 180 | N |
| PE-HD | vhodný | 130 | N |
| PA 66 | vhodný | 150 | N |
| PEEK | vhodný | 130 | N |
| PF 31 | vhodný | 110 | N |
| Honeycomb Sandwich | podmienene vhodný | 180 | N |
| Cu | vhodný | 140 | N |
| CuZn | vhodný | 180 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

