

**TK príklepových vrtákov SDS-plus „7X“, Ø×celková dĺžka: 5X115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789058 5X115
GTIN	4059952531328
Trieda položky	76K

**Popis****Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-Plus „7X“** so zvarovou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zaseknutia vo vystuženom betóne.

**Použitie:**

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. **2+2-špirálový** dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

**Technický opis**

Dĺžka špirály	50 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø	5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva