

**TK príklepových vrtákov SDS-plus „7X“, Ø×celková dĺžka: 12X165mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789058 12X165 |
| GTIN             | 4059952531816 |
| Trieda položky   | 76K           |

**Popis****Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-Plus „7X“** so zvarovou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zaseknutia vo vystuženom betóne.

**Použitie:**

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. **2+2-špirálový** dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

**Technický opis**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Celková dĺžka                   | 165 mm             |
| Počet rezných hrán Z            | 4                  |
| Ø                               | 12 mm              |
| Dĺžka špirály                   | 100 mm             |
| Rezný materiál                  | HM                 |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vrtanie |
| Stopka                          | SDS Plus           |
| Druh produktu                   | Vrták do muriva    |