

**TK príklepových vrtákov SDS-max „8X“, Ø×celková dĺžka: 16X540mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789206 16X540
GTIN	4059952532899
Trieda položky	76K

**Popis****Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-max „8X“** so zvarovou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zadrhávania v armovanom betóne.

**Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

**Použitie:**

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

**Upozornenie:**

Vrtáky generácie SDS-max-7 (s vloženými reznými hranami z tvrdého kovu, spájkované) vo veľ. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

**Technický opis**

Celková dĺžka	540 mm
Ø	16 mm
Dĺžka špirály	400 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do muriva

