

**TK príklepových vrtákov SDS-max „8X“, Ø×celková dĺžka: 24X320mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789206 24X320 |
| GTIN | 4059952533124 |
| Trieda položky | 76K |

Popis**Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-max „8X“** so zvaranou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zadrhávania v armovanom betóne.

Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Vrtáky generácie SDS-max-7 (s vloženými reznými hranami z tvrdého kovu, spájkované) vo veľ. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dĺžka špirály | 200 mm |
| Celková dĺžka | 320 mm |
| Ø | 24 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vrtanie |
| Stopka | SDS Max |
| Druh produktu | Vrták do muriva |

