

**Garant****Súprava kladív, Počet nástrojov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954691 3
GTIN	4062406894665
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954691: 1 ks

Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300; 500: 1 ks

Mäkké kladivo GARANT c. 754120 vel. 40: 1 ks

**Technický opis**

Hĺbka	500 mm
Šírka v G	10
Počet nástrojov	3
Šírka	250 mm
Hĺbka v G	20
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954691

952001 954691

Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady  
Hmotnosť bez násady 300

750110 300

Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady  
Hmotnosť bez násady 500

750110 500

Mäkké kladivo s nylonovými vložkami strednou časťou z ocele Ø hlavy kladiva 40

754120 40