



LED vrecková lampa s akumulátorom, Typ: 130



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081362 130
GTIN	4062406942571
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

Odolná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. **2-stupňový obvod** s prídavnou **funkciou boost** poskytuje **vynikajúci svetelný výkon** pre všetky aplikácie. Zaoštrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužeľa.

- **Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED diódy vo vypínači.**
- **Dlhá doba prevádzky s konštantným svetelným výkonom.**
- **Nabíjacia zásuvka USB-C.**
- **Ochrana proti samovoľnému pohybu.**
- **So zaoštrovacou hlavicou svietidla.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor. S pútkom na ruku.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Technický opis

Trvanie osvetlenia	1 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Celková dĺžka	118 - 130 mm
Svetelný tok	300 lm

Hmotnosť	70 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	0,9 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 2	100 lm
Vymeniteľná batéria	áno
Napätie akumulátora	3,7 V
Funkcia baterky	Fokus
Druh batérie	Li-Ion
Ø hlavy	26 mm
Svetelný tok Boost	450 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	2,5 h
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Hodnota CRI	>80
Trvanie osvetlenia Boost	30 s
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Náhradný akumulátor 14500	081365 14500
---------------------------	--------------