



LED ceruzková lampa s akumulátorom, Typ: 120



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081360 120
GTIN	4062406942557
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

Robustná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. **2-stupňový obvod** s prídavnou **funkciou Boost** poskytuje **vynikajúci svetelný výkon** pre všetky aplikácie. Zaostrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužela.

- **Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED vo vypínači.**
- **Dlhá životnosť s konštantným svetelným výkonom.**
- **Nabíjacia zásuvka USB-C.**
- **Ochrana proti samovoľnému pohybu.**
- **So zaostriteľnou hlavou svietidla.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor. S pútkom na ruku.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok Boost	130 lm
Trvanie osvetlenia Boost	30 s
Vymeniteľná batéria	áno
Ø hlavy	18 mm

Trvanie osvetlenia	1 h
Kapacita akumulátora	0,32 Ah
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Trvanie osvetlenia úroveň 2	3 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Hmotnosť	29,5 g
Celková dĺžka	112 - 120 mm
Napätie akumulátora	3,7 V
Svetelný tok	80 lm
Funkcia baterky	Fokus
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok Úroveň 2	30 lm
Hodnota CRI	>80
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Náhradný akumulátor 10440	081365 10440
---------------------------	--------------