



LED vrecková lampa s akumulátorom, Typ: 150



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081363 150
GTIN	4062406942588
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

Odolná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. **2-stupňový obvod** s prídavnou **funkciou boost** poskytuje **vynikajúci svetelný výkon** pre všetky aplikácie. Zaoistrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužela.

- **Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED diódy vo vypínači.**
- **Dlhá doba prevádzky s konštantným svetelným výkonom.**
- **Nabíjacia zásuvka USB-C.**
- **Ochrana proti samovoľnému pohybu.**
- **So zaoistrovacou hlavicou svietidla.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor. S pútkom na ruku.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Technický opis

Svetelný tok Úroveň 2	140 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Ø hlavy	28 mm
Celková dĺžka	144 - 154 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Kapacita akumulátora	1,6 Ah
Vymeniteľná batéria	áno
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok	400 lm
Funkcia baterky	Fokus
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Napätie akumulátora	3,7 V
Hodnota CRI	>80
Trvanie osvetlenia	1,5 h
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Trvanie osvetlenia Boost	30 s
Hmotnosť	95 g
Svetelný tok Boost	700 lm
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Náhradný akumulátor 16650	081365 16650
---------------------------	--------------