



LED ceruzková lampa s akumulátorom, Typ: 160



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081361 160
GTIN	4062406942564
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

Odolná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. **2-stupňový obvod** s prídavnou **funkciou boost** poskytuje **vynikajúci svetelný výkon** pre všetky aplikácie. Zaoštrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužela.

- **Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED diódy vo vypínači.**
- **Dlhá doba prevádzky s konštantným svetelným výkonom.**
- **Nabíjacia zásuvka USB-C.**
- **Ochrana proti samovoľnému pohybu.**
- **So zaoštrovacou hlavicou svietidla.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor. S praktickým uzáverom na vrecko.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 2	50 lm
Svetelný tok Boost	250 lm
Trvanie osvetlenia	1 h
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Celková dĺžka	154 - 161 mm
Druh batérie	Li-Ion
Ø hlavy	18 mm
Napätie akumulátora	3,7 V
Hmotnosť	41 g
Svetelný tok	150 lm
Kapacita akumulátora	0,6 Ah
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Trvanie osvetlenia úroveň 2	3 h
Funkcia baterky	Fokus
Vymeniteľná batéria	áno
Hodnota CRI	>80
Trvanie osvetlenia Boost	30 s
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Náhradný akumulátor 10840	081365 10840
---------------------------	--------------