

AEG

Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: BS18C3BL4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vrtací skrutkovač Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s P/L chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort. LED osvetlenie pracovného priestoru. 13 mm kovové skľučovadlo. 24-stupňové nastavenie ťahovacieho momentu. Mimoriadne praktické a ľahké. Kovové teleso prevodovky

Norma:

Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s pravotočivým/ľavotočivým chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora SHD 18V/4,0 Ah, nabíjačky, spony na opasok, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848. Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Balenie	Pepravný kufrík
Hmotnosť	5,88 kg
Konštrukcia motora	bezkefový
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	65 mm
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	110 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
maximálne otáčky 2. stupeň	0 - 2100 min ⁻¹
Označenie výrobcu	BS18C3BL-402C
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	4 Ah
Druh produktu	Víťací skrutkovač
USP1	18V
USP2	upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip