

**Garant****TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207342 2
GTIN	4045197599711
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:****GARANT Diabolo:**

Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.

Tolerancia: obrys polomeru =  $\pm 0,005$  mm.**Technický opis**

Posuv $f_z$ pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Ø rezných hrán $D_c$	2 mm
Počet zubov Z	2
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Ø stopky $D_s$	3 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Dĺžka britov $L_c$	4 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	1 mm
Séria	Diabolo
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,2 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,05 \times D$ pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	190	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	170	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	150	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	110	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		