



Kapovacia píla na kov, Typ: 72365460



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Polostacionárna skracovacia píla na efektívne a rýchle rezanie komponentov v dielni aj na stavbe.

- **Najväčší možný pracovný postup vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom a nízkymi otáčkami**
- **Presné výsledky a menej dodatočnej práce vďaka minimálnym popúšťacím farbám a nízkej tvorbe hrán vďaka rezaniu za studena**
- **Vysoká kvalita povrchu vďaka špeciálnym pílovým listom na rôzne kovy**
- **Až 100 % bez iskier a bez tvorby prachu vďaka rezaniu za studena**
- **Dobre vyvážená konštrukcia rukoväti na lepšie vedenie**
- **Vysoko presná, odolná oceľová konštrukcia**
- **Hliníková liata základňa**
- **Pozvoľný rozbeh zabezpečuje pomalý rozbeh motora, čím chráni mechaniku**
- **Rýchle upínanie pre upnutie na stôl**
- **Pohodlné nastavenie úkosu a uhla od 0° do 45°**
- **Hĺbkový doraz + jednoduchá výmena pílového kotúča**

Použitie:

- **Pílenie ocele a kovových profilov.**
- **Vykonávanie deliacich a pokosových rezov.**
- **Obrábanie rúr, kovových skrutiek, železných uholníkov, tyčového materiálu.**

Rozsah balenia:

1 × skracovacia píla, 1 × pílový kotúč na mäkkú ocel, 1 × kombinovaný kľúč: Šesťhranná hlavica 6 mm a krížová drážka PH 2, 1 × šesťhranná hlavica 8 mm.

Technický opis

Pozvoľný štart	áno
Hmotnosť	24,4 kg
Označenie výrobcu	MKAS 355
Sieťové napätie	230 V
maximálna hĺbka rezu 90°	120 mm
Menovité napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Ø pílového kotúča	355 mm
maximálna hĺbka rezu 45°	90 mm
maximálne otáčky	1300 min ⁻¹
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon	1800 W
Druh produktu	Píla