

Mitutoyo

Merací prístroj so snímacou pákou, malý dizajn, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,25/29mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

Teleso bez pridržiavacích nosníkov. S prepínacou páčkou na zmenu smeru merania.

Naskrutkovaná upínacia príručka.

Mitutoyo – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.

Výhoda:

- **Spínač smeru merania na jednoduchú zmenu smeru merania.**
- **Presné ozubené kolesá s drahokamovými ložiskami zabezpečujú plynulé a presné meranie.**

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchylok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočné informácie DIN 2270: údaj 0,01 – rozsah odchýlky 10 µm, rozsah celkovej odchýlky 14 µm, rozsah zvrátenia nameranej hodnoty 4 µm.

Technický opis

Rozpätie chyby v reverzibilitě f_u	4 µm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	14 µm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania na smer	0,25 mm
Dĺžka ramena sondy	33,3 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Séria	513
Meracia sila	0,3 N
Rozsah natočenia	2×95 Stupeň
Ø puzdra	29 mm
Rozpätie odchýlky f_e	10 µm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

Príslušenstvo

Kíbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Strediaci držiak Typ	436512
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510