

**Garant****TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	122680 2,5
GTIN	4067263000815
Trieda položky	11E

**Popis****Prevedenie:**

Najmä na obrábanie **titánu a zliatin na báze niklu**. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, **pre dlhú životnosť** nástroja v kombinácii s **optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán**.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednať s č. **122681**.

Tvar **HE**: objednať s č. **122680** a **129100HE**.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	55 mm
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	22 mm
Tolerancia menovitého Ø	m7
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	DIN 6537
Posuv f v titáne > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	18,25 mm
Povrchová úprava	TiAlSiN

Rezný materiál	VHM
Prevedenie	6×D
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania	HPC
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	S
Inconel	vhodný	35	S
mokrý maximum	vhodný		