

**Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191070 3,5
GTIN	4045197099716
Trieda položky	12W

**Popis****Prevedenie:**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.  
Cenovo prijateľná alternatíva.

**Použitie:**

Na frézovanie **klinových drážok** (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	3,5 mm
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové)	2
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,007 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Dĺžka britov $L_c$	6 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 327 D
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Fréza na dlhé otvory

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	78	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	14	M
GG(G)	podmienene vhodný	46	K
CuZn	podmienene vhodný	92	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		