


TK fréza, TiAlN, Ø DC: 12mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202545 12
GTIN	4045197117366
Trieda položky	12X

Popis
Prevedenie:
Mimoriadne ostré rezné hrany.

Konštrukčné rozmery podobné DIN6527.

Excentrické podbrúsenie.

Technický opis

Počet zubov Z	4
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,09 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,05 mm
Ø rezných hrán D_c	12 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková dĺžka L	83 mm
Dĺžka britov L_c	28 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,25×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	130	N
PA 66	vhodný	150	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	110	N
Honeycomb Sandwich	vhodný	180	N
Cu	vhodný	120	N
CuZn	vhodný	150	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

