



Termovízna kamera, Typ: 872S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474040 872S
GTIN	4029547024801
Trieda položky	47E

Popis

Prevedenie:

Kamera na viditeľné zobrazenie infračerveného žiarenia. Vďaka vynikajúcej kvalite obrazu a nízkemu teplotnému rozlíšeniu je možné zistiť aj najmenšie teplotné rozdiely. To umožňuje vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu teploty. **Automatická detekcia teplého studeného miesta. Scale Assist:** Automaticky nastaví relevantnú mierku na meranie zistených hodnôt. **S integrovanou 5-megapixelovou digitálnou kamerou.** Merací prístroj je možné pripojiť k smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth a **aplikácie testo Thermography.** Intuitívne ovládanie v modernom dizajne dlaždíc.

Použitie:

Pre preventívnu údržbu na monitorovanie mechanických a elektrických systémov alebo výrobných procesov. Zvlášť vhodné pre údržbu, výstavbu, vykurovanie a inštaláciu, ako aj správu budov a služby budov.

Rozsah balenia:

Vrátane USB kábla, sieťového dielu, lítiovo-iónového akumulátora, profesionálneho softvéru (voľne na stiahnutie), návodu na uvedenie do prevádzky, krátkeho návodu, kalibračného protokolu a kufríka.

Technický opis

Teplotný rozsah	-30 - 650 °C
Presnosť	±2 °C alebo 2 % z nameranej hodnoty
Výška detektora	640×480 px
minimálna vzdialenosť zaostrenia	0,5 m
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zorné pole	42×30 Stupeň
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Opakovacia frekvencia obrazu	9 Hz
Teplotná citlivosť	0,05 K
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Veľkosť displeja	3,5 palec
Druh produktu	Termovízna kamera

Služby

KalibráciaInfračervený teplomer Typ A	027600 A
---------------------------------------	----------