



Termovízna kamera, Typ: 865S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 474040 865S |
| GTIN | 4029547024771 |
| Trieda položky | 47E |

Popis

Prevedenie:

Kamera na viditeľné zobrazenie infračerveného žiarenia. Vďaka vynikajúcej kvalite obrazu a nízkemu teplotnému rozlíšeniu je možné zistiť aj najmenšie teplotné rozdiely. To umožňuje vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu teploty. **Automatická detekcia teplého studeného miesta. Scale Assist:** Automaticky nastaví relevantnú mierku na meranie zistených hodnôt.

Použitie:

Pre preventívnu údržbu na monitorovanie mechanických a elektrických systémov alebo výrobných procesov. Zvlášť vhodné pre údržbu, výstavbu, vykurovanie a inštaláciu, ako aj správu budov a služby budov.

Rozsah balenia:

Vrátane USB kábla, sieťového dielu, lítiovo-iónového akumulátora, profesionálneho softvéru (voľne na stiahnutie), návodu na uvedenie do prevádzky, krátkeho návodu, kalibračného protokolu a kufríka.

Technický opis

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Zorné pole | 31×23 Stupeň |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| minimálna vzdialenosť zaostrenia | 0,5 m |
| Výška detektora | 320×240 px |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 |
| Presnosť | ±2 °C alebo 2 % z nameranej hodnoty |
| Kalibrácia | Cena na vyžiadanie |
| Teplotný rozsah | -20 - 280 °C |
| Opakovacia frekvencia obrazu | 9 Hz |
| Teplotná citlivosť | 0,1 K |
| Veľkosť displeja | 3,5 palec |
| Druh produktu | Termovízna kamera |

Služby

| | |
|---------------------------------------|----------|
| KalibráciaInfračervený teplomer Typ A | 027600 A |
|---------------------------------------|----------|