

HOLEX**Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.

Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø vretena	6,5 mm
Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Stúpanie vretena	0,5 mm
Odčítanie	0,001 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	0 - 25 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------