

HOLEX**Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.

Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch. 1 nastavovací rozmer.

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	25 - 50 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Typ batérií	Gombíkový článok
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	B2
Odčítanie	0,001 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Ø vretena	6,5 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032