

**Súprava digitálnych strmeňových mikrometrov, Rozsah merania: 0-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Strmeňové mikrometre č. 421492 s príslušnými nastavovacími rozmermi.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	0 - 100 mm
Počet obsiahnutých batérií	4
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Počet nastavovacích mierok	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S2
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Súprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020430 0-100
Kalibrácia DAkkS Súprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020440 0-100

Príslušenstvo

Digitálny strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	421492 0-25
Digitálny strmeňový mikrometer Rozsah merania 25-50	421492 25-50
Digitálny strmeňový mikrometer Rozsah merania 50-75	421492 50-75
Digitálny strmeňový mikrometer Rozsah merania 75-100	421492 75-100
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357