

HOLEX**Digitálny strmeňový mikrometer s odsadenými meracími plochami, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný digitálny displej s prídavným analógovým odčítaním. Robustná kovová konštrukcia.

Otočné meracie vreteno, meracie plochy z karbidu

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Typ batérií	Gombíkový článok
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Odčítanie	0,00005 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	B1

Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie meracieho bubna	1/50
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------