

HOLEX**Digitálny strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný digitálny displej s prídavným analógovým odčítaním. Robustná kovová konštrukcia.

Pevné meracie vreteno

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Súbežnosť meracích plôch	4 µm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Typ batérií	Gombíkový článok
Odčítanie	0,00005 palec
Ø meracieho tanierika	20 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie	0,001 mm

Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie meracieho bubna	1/50
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------