

HOLEX**Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný digitálny displej s prídavným analógovým odčítaním. Robustná kovová konštrukcia.

Pevné meracie vreteno

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Typ batérií	Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	B1
Odčítanie	0,00005 palec
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna

Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie meracieho bubna	1/50
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------