

Pár nosníkov LNS-DUO 100×50, Dĺžka nosníka: 2700mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	991338 2700
GTIN	4058255037407
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

Za studena tvarované skriňové profily s privarenými sponami. Každá spona má 5 stabilných háčikov pre optimálne zavedenie záťaže do paletových regálových stojanov. Zaťaženie priečinka až 3060 kg na pár nosníkov.

Rozsah balenia:

2 kusy nosníkov na zavesenie do rámu, vrátane poistných kolíkov po 2 ks.

Povrchová úprava farby:

Podobne ako RAL 2004 čistá oranžová **práškovo nanášaná**.

Upozornenie:

Nové nosníky s hĺbkou 50 mm možno kombinovať so starými nosníkmi s hĺbkou 40 mm len v pároch.

Technický opis

Rozsah použitia	Regál
Typ nosníka	LNS DUO 100×50
Dĺžka nosníka	2700 mm
Nosnosť na pár nosníkov	1545 kg
Výška nosníka	100 mm
Druh produktu	Nosník/traverza