

Pár nosníkov LNS-DUO 110×50, Dĺžka nosníka: 2700mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	991342 2700
GTIN	4058255037414
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

Za studena tvarované skriňové profily s privarenými sponami. Každá spona má 5 stabilných háčikov pre optimálne zavedenie záťaže do paletových regálových stojanov. Zaťaženie priečinka až 3060 kg na pár nosníkov.

Rozsah balenia:

2 kusy nosníkov na zavesenie do rámu, vrátane poistných kolíkov po 2 ks.

Povrchová úprava farby:

Podobne ako RAL 2004 čistá oranžová **prášково nanášaná**.

Upozornenie:

Nové nosníky s hĺbkou 50 mm možno kombinovať so starými nosníkmi s hĺbkou 40 mm len v pároch.

Technický opis

Dĺžka nosníka	2700 mm
Typ nosníka	LNS DUO 110×50
Rozsah použitia	Regál
Nosnosť na pár nosníkov	2460 kg
Výška nosníka	110 mm
Druh produktu	Nosník/traverza