



LED pracovné svietidlo s vernými farbami COLOUR MATCH, Typ: SUN4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

COLOUR MATCH. Špeciálna LED s vysokou hodnotou CRI pre **perfektné podanie farieb** a mimoriadne dlhú životnosť LED. Ideálna pre všetky maliarske, leštiace, čistiace a prípravné práce. Navrhnuté pre použitie v lakovniach. **Sklenená vymeniteľná šošovka** odolná voči všetkým typom rozpúšťadiel aj pri dennom čistení. **SUNMATCH 4.** Ručné akumulátorové pracovné svietidlo s LED s flexibilnou 180° hlavnicou lampy na úpravu a nastavenie farieb. S funkciou nepretržitého snímania CCT.

S funkciou nepretržitého snímania CCT. Po aktivácii svietidlo automaticky sníma povrch objektu v celom rozsahu farebného spektra. Aretácia je možná kedykoľvek. Optimálne na detekciu chýb laku.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky a nabíjacej stanice.

Technický opis

Hodnota CRI	95
-------------	----

Farba svetla	verná farba
Hmotnosť	270 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zóna ATEX	žiadna
Napätie akumulátora	3,7 V
Celková dĺžka	203 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia	2 - 10 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Označenie výrobcu	SUNMATCH 4
Svetelný tok	50 - 500 lm
Celková šírka	89 mm
Druh produktu	Pracovné svetidlo