



Uhlová brúska GWS, Typ: 30-230PB



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:

- Výkonný motor s konštantnou elektronikou, pozvoľným štartom a obmedzením rozbehového prúdu.
- Vysoká ochrana používateľa s hlavnou a prídavnou rukoväťou KickBack Stop, ochrana proti opätovnému spusteniu.
- Otočná rukoväť na optimálne brúsenie a rezanie.
- Rýchlopínacia matica SDS a aretácia vretena.

Výhoda:

Kratšie časy výpadkov na základe údržby

- vďaka kompaktnej konštrukcii a bezkefovému 2800 W motoru.

Vysoká ochrana pri používaní a pohodlie

- Brzda.
- Kickback Control.
- Restart Protection.
- Pozvoľný štart.
- Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia nástrojov.
- Antivibraná bočná rukoväť.

LED ukazovateľ:

pomáha používateľovi s LED ukazovateľom pri optimalizácii pracovného postupu.

Elektrický kábel:

4 m dlhý kábel pre pohodlie na stavenisku.

Vibration Cancelling Technology:

Systém Vibration Cancelling dosahuje najnižšie hodnoty vibrácií v oblasti produktového segmentu a umožňuje výkon prác bez vynaloženia námahy.

Vypínač Protection:

okamžité vypnutie nástrojov pri uvoľnení vypínača.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.

Vrátane rýchloupínacej matice SDS.

Technický opis

Príkion	2800 W
Dĺžka kábla	4 m
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Označenie výrobcu	GWS 30-230 PB
Šírka	334 mm
Menovité napätie	230 V
Dĺžka	524 mm
Zvláštnosť	Brzdový systém
Zvláštnosť	Spínač PROtection
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Spínač mŕtveho muža	áno
maximálna hĺbka separácie	59 mm
Pozvoľný štart	áno
Hmotnosť	5,9 kg
Pripojovací závit	M14
Výška	139 mm
maximálny Ø kotúčov	230 mm
maximálne otáčky	6500 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

