

**Kapovacia a pokosová píla BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216DC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorové skracovacie a pokosové píly.

- **Vynikajúca rezná kapacita s veľkou hĺbkou rezu 70 mm.**
- **Najlepšia mobilita vďaka nízkej hmotnosti a vynikajúcej ergonómii.**
- **Používateľské rozhranie pre nastavenie rýchlosti.**
- **Výmena pílového listu bez použitia náradia.**

**Rozsah balenia:**

Pílový list Ø 216 mm, pridržiavač, SDS matica, GCY 42 Bluetooth modul.

**Technický opis**

maximálny uhol skosenia vľavo	52 Stupeň
elektronická predvoľba otáčok	áno
maximálny uhol sklonu vpravo	47 Stupeň
maximálny uhol sklonu vľavo	47 Stupeň
Ø pílového kotúča	216 mm
maximálna hĺbka rezu 45°	45 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

maximálny uhol skosenia vpravo	60 Stupeň
Napätie akumulátora	18 V
maximálne otáčky	4500 min <sup>-1</sup>
Ø otvora pílového listu	30 mm
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Hmotnosť	15,3 kg
maximálna dĺžka rezu 90°	300 mm
Menovité napätie	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Označenie výrobcu	GCM 18V-216 DC
maximálna hĺbka rezu 90°	70 mm
Balenie	Kartón
Druh produktu	Píla