

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614770 10     |
| GTIN             | 4067263001096 |
| Trieda položky   | 61B           |

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Šírka rozovretia b              | 22 mm                |
| Ø krúžku D                      | 20,8 mm              |
| Rozmer cez steny                | 10 mm                |
| Rozmery cez steny               | metrické             |
| Dĺžka kľúča L                   | 160 mm               |
| Výška krúžku h <sub>2</sub>     | 7,7 mm               |
| Výška rozovretia h <sub>1</sub> | 4,8 mm               |
| Nastavenie krúžku               | 0 Stupeň             |
| Počet zubov                     | 72                   |
| Následný uhol                   | 5 Stupeň             |
| Výrobný postup                  | kovaný v zápustke    |
| Materiál                        | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch                          | chrómovaná           |

|   |                |
|---|----------------|
| Konečný doraz zo strany rozovretia      | nie            |
| Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie            |
| s výkyvnou hlavou                       | nie            |
| Prepínateľná račňa                      | nie            |
| Druh produktu                           | Skrutkový kľúč |