

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614770 11
GTIN	4067263001102
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	11 mm
Ø krúžku D	22,5 mm
Šírka rozovretia b	26,1 mm
Výška krúžku h ₂	8,7 mm
Výška rozovretia h ₁	4,8 mm
Dĺžka kľúča L	168 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč