

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614770 15
GTIN	4067263001140
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	15 mm
Výška rozovretia $h_1$	5,3 mm
Šírka rozovretia b	34,7 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	200 mm
Výška krúžku $h_2$	10,2 mm
Ø krúžku D	28,9 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč