

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614770 16
GTIN	4067263001157
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	216 mm
Ø krúžku D	30,3 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Výška krúžku h ₂	10,7 mm
Výška rozovretia h ₁	5,8 mm
Šírka rozovretia b	35,1 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč