

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614770 19
GTIN	4067263001188
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	19 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška krúžku $h_2$	11,6 mm
Šírka rozovretia $b$	41,6 mm
Ø krúžku $D$	34,5 mm
Výška rozovretia $h_1$	6,8 mm
Dĺžka kľúča $L$	250 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč